


Cette notice vous aidera à installer votre visiophone et vous permettra aussi de connaître les caractéristiques techniques.

## Inventaire

Votre visiophone est fourni avec l'ensemble des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Afin de pouvoir installer votre visiophone, vérifiez que vous disposez de votre box internet en état de marche.



Câble Ethernet



Boîtier  
d'alimentation



Styllet



Nous vous invitons à conserver l'emballage de votre visiophone de façon à pouvoir le réutiliser ultérieurement.



**Visio Assistance**

## Caractéristiques techniques

- Ecran couleur tactile LCD 10.2", résolution de 800x480 pixels
- Caméra ajustable VGA
- Cadre photo numérique
- Codec vidéo H.264 SP, H.263 SP
- Codec vocaux G.711, G.722, G.723.1, G.729AB
- 1 port de connexion Ethernet/LAN
- Entrée et sortie audio et vidéo
- 2 port USB 2.0
- 1 port SD
- 1 sortie jack haut-parleur/casque
- Dimensions L x P x H : 294 x 213 x 38 mm



## Installer le visiophone

- 1 Munissez vous du câble Ethernet, branchez le sur le visiophone à l'emplacement indiqué, et à un port Ethernet situé derrière votre Box internet.
- 2 Branchez le boîtier d'alimentation à une prise murale, puis connectez le au visiophone.
- 3 Votre visiophone est à présent opérationnel.

